

業務用

濃縮洗濯用洗剤

LION

Concentrated

Laundry Detergent

ライオン クリアウォッシュEX

少量で
強力洗浄

すすぎ
1回



2kg



5kg

※1 ウイルス除去・抗菌 ※2

※1 全てのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。

※2 全ての菌に対して効果を有するわけではありません。

ライオンハイジーン株式会社

ライオン クリアウォッシュEX



特長

●ウイルス除去^{※1}

※1 全てのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。

●濃縮タイプなので、少ない量でも高い洗浄力を発揮。

ニオイの元となる汚れまでしっかり落とします。

●抗菌^{※2}成分配合で、部屋干し時のイヤなニオイも防ぎます。

※2 全ての菌に対して効果を有するわけではありません。

●すすぎ1回でOK。節水・節電・時短につながります。

●蛍光増白剤を配合していないので 「ふきん」や「きなり・淡い色の衣料」にも安心して使えます。

●さわやかなフレッシュフローラルの香り。

正面のカテゴリ名称、裏面の安全に関わる表示(使用上の注意・応急処置)を日本語と英語の2カ国語で表記。

使用量の目安

ドラム式 洗濯物量の目安	一般タイプ		使用量の目安 (1g=約1ml)
	水量の目安	洗濯物量の目安	
6.0kg	65L	6.0kg	25g
5.0kg	55L	4.5kg	20g
4.0kg	45L	3.0kg	15g
2.0kg	30L	1.5kg	10g

- 汚れに応じて適宜増減ください。
- 洗濯機によって使用量が異なる場合があります。洗濯機の取扱説明書をお読みください。

洗濯回数 1回10g/水30Lで使用した場合



EA922KR-23

EA922KR-24

梱内容

品名	容量	梱入数	寸法(mm)		重量(kg)		個装材質	JANコード
			個装	外装	個装	外装		
-23 ライオンクリアウォッシュ EX 2kg	2kg	6本	幅 : 191 高さ : 295 奥行 : 105	幅 : 393 高さ : 315 奥行 : 322	2.2	13.7	ボトル : PE,PP キャップ : PP	4903301288190
-24 ライオンクリアウォッシュ EX 5kg	5kg	3本	幅 : 204 高さ : 296 奥行 : 130	幅 : 415 高さ : 315 奥行 : 215	5.2	16.2	ボトル : PE キャップ : PE 注ぎ口 : PE	4903301288206

■お問い合わせ先

ライオンハイジーン株式会社

本社 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1アルカセントラル6階 ☎03(5819)7770(代表)

このパンフレットは2023年1月現在のものです。
一部商品仕様等に変更がある場合もございますが、ご了承ください。

無断転載禁止! 他の印刷物やWEBサイトなどでの無断使用を禁じます。