

# 手間なしブライト



色柄に安心、黄ばみ・黒ずみをスッキリ漂白、毎日の洗濯で気軽に使える衣料用液体酸素系漂白剤

内容量	本体1000ml / つめかえ用720ml
-----	-----------------------

EA922KR-31 EA922KR-32

## 特長

- 色柄物だけでなく、オシャレ着、シルク・ウールなどのデリケート衣類にも安心

独自の繊維・色柄保護成分配合。色柄物にも安心な酸素系タイプ。

ウォッシュブルウールマーク衣類についたシミ・汚れをやさしく、しかもきれいに落とす製品としてザ・ウールマーク・カンパニーの承認を受けました。



- 黄ばみ・黒ずみをスッキリ漂白

クエン酸配合。洗剤と一緒にキャップ1杯入れるだけで、手軽に衣類の黄ばみ、黒ずみの漂白から予防までできます。

- 除菌・消臭効果で、洗濯物はいつも清潔

- すっきりしたミンティグリーンの香り

## 使い方

- 黄ばみ・黒ずみの漂白・予防、
- 衣類の消臭

・30Lの水に40ml（キャップ1杯）の原液を入れ、洗濯用洗剤（※）と一緒に洗濯機で洗ってください。

- シミ（食べこぼし・調味料・血液など）や、えり・そで口の汚れの漂白

・汚れ部分に充分しみこむ程度の原液を直接つけ、放置せず、すぐに洗濯用洗剤（※）で洗ってください。

- 全体的に汚れがひどいとき

- 衣類の除菌

・1Lの水に20ml（キャップ1/2杯）の原液と料理用小さじ1杯程度の洗濯用洗剤（※）を溶かし、30分～2時間つけおきした後、水ですすぐか、洗濯してください。

※水洗いできる毛・絹を洗う時は中性洗剤（アクロンなど）で、30℃以下の水をお使いください。

◎汚れがひどいときは、汚れに直接原液を付けた後、つけおきすると、より効果的です。  
冷水より温水の方が早く効果が出ます。

#### <使用上の注意点>

- ・ご使用前に、商品の裏面表示をよく読んでから、お使いください。
- ・セーンイが黄ばむことがあるので、漂白中は直射日光の当たる場所を避け、漂白後は十分にすすいでください。

## 使用上の注意

---

- ・用途外に使わない。
- ・乳幼児の手の届くところに置かない。
- ・認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。
- ・他の容器に移さない。
- ・熱湯では使わない。
- ・漂白するとき、密閉容器は使わない。破裂することがある。
- ・塩素系漂白剤と混合しない。
- ・せんいが黄ばむことがあるので、漂白中は直射日光の当たる場所を避け、漂白後は十分にすすぐ。
- ・洗濯機のフタなどのプラスチック部分に液がついたときは、水ですぐにふきとる。放置すると傷むことがある。
- ・直射日光を避け、夏場の車内など高温になる所に置かない。