

業務用 EA922TE-11
撥水・防汚コーティング剤(超強力/下塗り)

本製品は下塗り剤です。上塗り剤(EA922TE-12)と併せて使用してください。【安全対策/使用上の注意】を読み、正しく安全にご使用ください。

【使用方法】

①ご使用前の準備

目立たない場所で、事前にテストをしてから使用してください。多孔質な表面では上塗り剤よりも多くの下塗り剤を必要とする場合があります。塗布対象の水分や油分、汚れを除去してから使用してください。滑らかな表面の場合、#320~#800のサンドペーパーをかけるから作業してください。使用する塗布機器の目安は、
・狭い範囲：エアブラシ
口径0.5mm、使用圧力0.1~0.17MPa
・広い範囲：低圧(HVLP)スプレーガン
口径1.7mm、使用圧力0.16~0.19MPa



Training Video

②下塗り

下塗り剤(EA922TE-11)の沈殿物を完全に均一にする為、5~10分間混ぜます。混ぜ時間が少ないと、充分な効果が得られない場合があります。希釈せずに塗布機器の容器に入れ、塗布します。薄く複数回繰返し、塗膜が38μm(湿った状態)になると13μmの乾燥塗膜ができます。上塗り剤を塗布する前に少なくとも30~60分は乾燥させてください。

③上塗り

上塗り剤(EA922TE-12)は下塗り剤とは別の塗布機器を使用してください。下塗り剤と同じ塗布機器を使用する場合は、キシレンで十分に洗浄し、乾燥させてから使用してください。3~5分に上混ぜ合わせます。下塗り剤と同様に薄く均一に複数回塗布してください。上塗り剤が乾燥すると外観が白っぽく霞んだようになります。

④乾燥

上塗り剤塗布後、15~30分で疎水性となります。効果を高めるには、さらに2時間乾燥させます。最も効果を得る場合は、下塗り剤は1時間、上塗り剤は一晩乾燥させます。水以外の液体を扱う用途では、徹底した乾燥が重要となります。

⑤洗浄・メンテナンス

余ったコーティング剤は元の容器に戻し塗布に使用した塗布機器などはキシレンで洗浄してください。使用したキシレンは環境に放出せず地方/国の規則に従ってください。効果は約12ヶ月間持続します。(紫外線があたる場合は短くなります。)塗布部に下塗り剤が残っている場合は、上塗り剤の再塗布で効果が戻ります。表面のほこりや汚れは低圧の水噴霧で洗い流してください。溶剤や高圧の水噴霧では効果が損なわれる場合があります。

業務用 EA922TE-11
撥水・防汚コーティング剤(超強力/下塗り)



【名称】撥水・防汚コーティング剤(超強力/下塗り)

EA922TE-11

【用途】金属、木材、コンクリート、タイルなどの業務用撥水・防汚コーティング剤

【内容量】950ml

【成分】キシレン、tert-酢酸ブチル、アセトン 他

【注意喚起語】危険

【危険有害性情報】引火性の高い液体および蒸気。吸入すると有害。皮膚刺激。強い眼刺激。発がんのおそれの疑い。生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。臓器の障害。眠気又はめまいのおそれ。長期にわたる、又は反復はく露による臓器の障害。長期継続的影響によって水生生物に毒性。

【安全対策/使用上の注意】熱、高温のもの、火花裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。非常に燃えやすい液体であり、蒸気が滞留すると爆発のおそれがあります。ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。防毒マスク(防じん区分13/有機ガス用)、ゴーグル、非浸透性の手袋、防護服を着用すること。屋外、または換気の良い場所でのみ使用してください。

環境へ放出をしない。容器に穴を開けたり、焼却したり、一般のゴミ箱に投入したりしない。作業中は飲食をしない。用途外の使用はしない。車のガラスには使用できません。コーティング後、白く霞んだ外観となり視界に影響を与えます。業務用であり一般消費者は使用しない。

【応急処置】火災の場合：指定された消火剤を使用すること。はく露又ははく露の状態がある場合は医師の診察/手当てを受けること。

【保管】容器を密閉し、換気の良い所で保管すること。涼しいところに置くこと。(上限温度49℃)

【廃棄】内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

【仕球】色：白(半透明)

塗り面積：6㎡

乾燥時間：使用方法に記載

使用温度：10~32℃

耐熱温度：-34~149℃(コーティング後)

使用期限：20230716 (25℃で保管の場合)

【輸入販売元】株式会社エスコ

〒550-0012

大阪府大阪市西区立売堀3-8-14

電話：06-6532-6226

火気厳禁
第四類第一石油類
非水溶性危険等級II
アメリカ製



ELJ2521 K0821 1/2