

業務用 EA922TE-12

撥水・防汚コーティング剤(超強力/上塗り)

本製品は上塗り剤です。下塗り剤(EA922TE-11)と併せて使用してください。【安全対策/使用上の注意】を読み、正しく安全にご使用ください。

【使用方法】

①ご使用前の準備

- 目立たない場所で、事前にテストをしてから使用してください。多孔質な表面では上塗り剤よりも多くの下塗り剤が必要とする場合があります。塗布対象の水分や油分、汚れを除去してから使用してください。滑らかな表面の場合、#320～#800のサンドペーパーをかけてから作業してください。使用する塗布機器の目安は、
- ・狭い範囲：エアブラシ
　口径0.5mm、使用圧力0.1～0.17MPa
 - ・広い範囲：低圧(HVLP)スプレーガン
　口径1.7mm、使用圧力0.16～0.19MPa



Training Video

②下塗り

下塗り剤(EA922TE-11)の沈殿物を完全に均一にする為、5～10分間混れます。混合時間が少ないと、充分な効果が得られない場合があります。希釈せずに塗布機器の容器に入れ、塗します。薄く複数回繰り返し、塗膜が38μm(湿った状態)になると13μmの乾燥塗膜ができます。上塗り剤を塗布する前に少なくとも30～60分は乾燥させてください。

③上塗り

上塗り剤(EA922TE-12)は下塗り剤とは別の塗布機器を使用してください。下塗り剤と同じ塗布機器を使用する場合は、キシレンで十分に洗浄し、乾燥させてから使用してください。3～5分以上混ぜ合わせます。下塗り剤と同様に薄く均一に複数回塗布してください。上塗り剤が乾燥すると外観が白っぽく霞んだようになります。

④乾燥

上塗り剤塗布後、15～30分で疎水性となります。効果を高めるには、さらに2時間乾燥させます。最も効果を得る場合、下塗り剤は1時間、上塗り剤は一晩乾燥させます。水以外の液体を扱う用途では、徹底した乾燥が重要となります。

⑤洗浄・メンテナンス

余ったコーティング剤は元の容器に戻し塗布に使用した塗布機器などはキシレンで洗浄してください。使用したキシレンは環境に放出せず地方／国の規則に従ってください。効果は約12ヶ月間持続します。（紫外線がある場合は短くなります。）塗布部に下塗り剤が残っている場合は、上塗り剤の再塗布で効果が戻る場合があります。表面のはこりや汚れは低圧の水噴霧で洗い流してください。溶剤や高圧の水噴霧では効果が損なわれる場合があります。

ELJ2521 K0821 2/2

業務用 EA922TE-12

撥水・防汚コーティング剤(超強力/上塗り)



【名称】 撥水・防汚コーティング剤(超強力/上塗り)
EA922TE-12

【用途】 金属、木材、コンクリート、タイルなどの業務用撥水・防汚コーティング剤

【内容量】 950ml

【成分】 アセトン、シリカ、他

【注意喚起語】 危険

【危険有害性情報】 引火性の高い液体および蒸気。眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。呼吸器への刺激のおそれ。眠気又はめまいのおそれ。長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害。

【安全対策/使用上の注意】 熱、高温のもの、火花裸及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。非常に燃えやすい液体であり、蒸氣が滞留すると爆発のおそれがあります。ミスト／蒸氣／スプレーを吸入しないこと。防毒マスク（防じん区分なし／有機ガス用）・ゴーグル・非浸透性的手袋、防護服を着用すること。屋外、または換気の良い場所でのみ使用してください。環境へ放出をしないこと。容器に穴を開けたり、焼却したり、一般的のゴミ箱にいれたりしないこと。作業中は飲食をしないこと。車のガラスには使用できません。コティング後、白く霞んだ外観となり視界に影響を与えます。業務用であり一般消費者は使用しないこと。

【応急処置】 火災の場合：指定された消火剤を使用すること。ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。

【保管】 容器を密閉し、換気の良い所で保管すること。涼しいところに置くこと。（上限温度49℃）

【廃棄】 内容物／容器を地方／国の規則に従って廃棄すること。

【仕様】 色：白(半透明)

塗り面積：6m²

乾燥時間：使用方法に記載

使用温度：10～32°C

耐熱温度：-34～149°C(コティング後)

使用期限：2024/07/15

(25°Cで保管の場合)

【輸入販売元】 株式会社エスコ

〒550-0012

大阪府大阪市西区立売堀3-8-14

電話：06-6532-6226



火気厳禁
第四類第一石油類
非水溶性危険等級II
アメリカ製

ELJ2521 K0821 1/2