

EA925MB-32～-34(角電工バケツ)仕様



	品番	カラー
廃番	EA925MB-32	白
	EA925MB-33	オレンジ
廃番	EA925MB-34	緑

○底補強タイプ...

底2重(布の2重底になっています。)
 底鉸付(ポリエチレン製の底に鉸が4つ付いています。)、
 底板入り(4mmベニヤ板が底に入っています。)

- 特長**
- ・従来の丸バケツでは入らない作業工具や資材を運ぶため、上部の口を大きくして、便利にしました。上部に5mm鉄芯を入れ、下部底は4mmのベニヤ板で二重に補強し、丈夫で長持ち出来るよう、丁寧に縫製してあります。
 - ・二本のロープを使用して、重量物でも運べるよう丈夫にしてあります。大切な小物も運べるように工夫して作っています。

- 仕様**
- ・サイズ…350(W)×250(D)×350(H)mm
 - ・上部に亜鉛メッキ鉄芯入り(φ5×350×250mm)
 - ・下部にベニヤ板(340×230×4(t)mm)
 - ・底部にポリエチレン樹脂の鉸(5箇所)
 - ・本体布の材質…9号混紡帆布(綿50%、スフ50%)白色、ノリ付
 - ・内ポケット材質…10号混紡帆布
 - ・ロープ材質…9mmザイザールロープ(ザイザル麻)
 - ・耐荷重…3kgまで