

ペンチ・ドライバーホルダー

ver.1.1

品番	仕様			サイズ(mm)	重量	ベルト通し幅
EA925MK-15A	スタンダード	2段タイプ	1段目2つに仕切	100X240(H)	220g	65mm
EA925MK-16A	チェーン式	2段タイプ	1段目2つに仕切	78X295(H)	280g	65mm
EA925MK-17A	スタンダード	1段タイプ	2ポケット付	80X240(H)	160g	65mm
EA925MK-18A	チェーン式	1段タイプ	2ポケット付	80X300(H)	280g	65mm

○特 長

- ・高級硬表皮(4mm)使用で 型崩れしにくい
- ・台部・本体硬表皮二重皮縫。
- ・鋳打ち仕上げ
- ・底はありません。すべて貫通しています。

○材 質…革

○チェーン式とは

座っての作業や狭い場所での作業、高所での作業時に威力を発揮。
チェーン接続部分が左記図のように曲線的に折れ曲がるため、
いつでもスムーズの工具を使用することができ、作業もはかどります。



前面



背面

MK-15A、-16A上から見たところ



MK-15A、-16A下から見たところ



内寸(mm)	1段目	2段目		
EA925MK-15A	左側上部: 27X25	上部: 38X15		
	右側上部: 30X25	下部: 25X10		
	長さ: 135	長さ: 87		
EA925MK-16A	左側上部: 31X25	上部: 38X15		
	右側上部: 30X25	下部: 27X12		
	長さ: 135	長さ: 87		
内寸(mm)	1段目	左ポケット	右ポケット	
EA925MK-17A	上部: 50X20	上部: 20X23	上部: 20X23	
	下部: 25X10	下部: 10X12	下部: 10X12	
	長さ: 120	長さ: 90		
EA925MK-18A	上部: 50X20	上部: 20X23	上部: 20X23	
	下部: 30X10	下部: 10X12	下部: 10X12	
	長さ: 120	長さ: 90		

参考サイズです

22.Apr.