

ペンチ差

※全て廃番となりました。

品番	仕 様		サイズ(mm)	重 量	ベルト通し幅
EA925MK-23A	スタンダード	3段タイプ	85X260(H)	220g	65mm
EA925MK-24A	チェーン式	3段タイプ	80X295(H)	280g	65mm
EA925MK-25A	スタンダード	3段タイプ	100X270(H)	220g	70mm
EA925MK-26A	チェーン式	3段タイプ	100X340(H)	360g	65mm

- 特 長
- ・高級硬表皮(4mm)使用で 型崩れしにくい
 - ・台部・本体硬表皮二重皮縫。
 - ・鋏打ち仕上げ
 - ・EA925MK-23A、-24Aは底はありません。すべて貫通しています。
 - ・EA925MK-25A、-26Aは1段目は底があります。
2段目、3段目は貫通しています。

○材 質…革

○チェーン式とは
座っての作業や狭い場所での作業、高所での作業時に威力を発揮。
チェーン接続部分が左記図のように曲線的に折れ曲がるため、
いつでもスムーズの工具を使用することができ、作業もはかどります。



	内寸(mm)	1段目	2段目	3段目
廃番	EA925MK-23A	上部:50X15	上部:45X14	上部:45X18
		下部:27X15	下部:30X7	下部:37X15
		長さ:135	長さ:100	長さ:75
廃番	EA925MK-24A	上部:42X15	上部:42X10	上部:47X17
		下部:30X15	下部:30X7	下部:42X14
		長さ:135	長さ:100	長さ:75
	EA925MK-25A	上部:65X20	上部:35X20	上部:33X5
		下部:45X10	下部:25X20	下部:22X5
		長さ:165	長さ:110	長さ:80
廃番	EA925MK-26A	上部:65X24	上部:45X14	上部:37X10
		下部:45X10	下部:25X20	下部:25X8
		長さ:165	長さ:110	長さ:85

参考サイズです