

# EA928AB-180A~-180C 伸縮モップハンドル

1本の柄で長さ調節ができる便利な伸縮タイプ。  
作業シーンなどに合わせて、使いやすい最適ハンドルに。



ヘッド部口の開き寸法  
開: 17mm  
閉: 9mm

- 全長…1110~1800mm
- 重量…550g
- 材質…ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ、  
グリップ:ポリエチレン、ソフトグリップ:NBR、PVC

品番	カラー
EA928AB-180A	レッド
EA928AB-180B	ブルー
EA928AB-180C	イエロー



## 薄型ヘッド

頭部は46mmなので、小さな手の方でもしっかりと握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。



## ソフトグリップ

汗や水気によるすべりを防止します。  
冬場の作業でも冷たくありません。  
また、長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。



## 選べる替モップ

### EA928AB-75X~-77X



樹脂ヘッド

### EA928AB-75Z~-77Z



ナイロン製ヘッド ループ形状

### EA928AB-81、-81X



81X(替モップ)10枚

### EA928AB-82E~-82G



82E(グリーン)

82F(レッド)

82G(ブルー)



82(モップホルダー)

EA928AB-82E~-82Gはモップホルダー(EA928AB-82)にセットしてお使いください。