



6mは
3段伸縮
(φ約21/25/28mm)

0.9~4mは
2段伸縮
(φ約21/25mm)

伸縮柄



()内は短縮時の長さ

プロテック伸縮ポール

種別	品番	サイズ(mm)	重量(g)
0.9m	C75-6-090X-MB	全長約540~900	約300
2m	C75-6-200X-MB	全長約1220~2000	約550
2.5m	C75-6-250X-MB	全長約1470~2500	約650
3m	C75-6-300X-MB	全長約1720~3000	約750
4m	C75-6-400X-MB	全長約2220~4000	約900
6m	C75-6-600X-MB	全長約2390~6000	約1400

●材質 ボール：アルミアルマイト処理、ジョイント：ナイロン、グリップ：合成ゴム

幅ど不使用