

Meister

新登場

日本国内で販売されている
ハンドルのほとんどに
対応します。

直径22mm

ネジ式

ポリプロピレン
再生品不使用。

仕事が軽やかに
目にもやさしいグリーン

ねじれ防止の立体構造
4本ライン

ステンレスビス
錆に強い。

合成ゴム
ホルダーのひっくり返り防止に!

95mm

高純度アルミニウム
厚みもあり、強度アップしています。

ベストサイズを選びました。
軟質ポリプロピレン
衝撃に強いです。

〈底面〉

25mm巾マジックテープ
信用できる日本製です。

ビス
底面マジックはがれ落ち防止に。



(水拭き用)

洗濯耐久時間
約80時間



マイクロファイバー
+ ナイロン



※ゾーニング対応・4色

従来品に比べ、定期的にマイクロファイバーを配置し、床面の汚れを効率よく除去します。ハードな使用においても耐えられるよう四方に厚地ナイロン布を使用しています。

モップリキッド(P53)を併用して頂くことでモップの耐久性が強まり、コストダウンにつながります。また、従来品での水拭きに比べ光沢も増し床面保護にも役立ちます。

(空拭き用)

洗濯耐久時間
約70時間



マイクロファイバー
+ 綿



※ゾーニング対応・4色

床面糸をエンドレス撚りにする事により耐久力が上がり、糸切れを減らしました。四方にループ状のフレンジを付ける事により隙間の埃を掻き出せます。また、ウレタンを中間層に入れ凹凸面のある床でも効果が落ちないように工夫しました。