

性能表

(参考データ)

CH-1, -2, -3,
CJ-1

CH-6, CJ-6

CH-11

CH-16, -17

品名	構造				性能 (参考データ)				
	材質	組織	目付	厚み	皮脂拭取性 (ドライ)	吸水速度 (mm/分)		保水率	≥0.3μm発塵量 (気中)
						タテ	ヨコ		
トレシー®MK	ポリエステル100%	ニット	210g/m ²	0.56mm	◎	23	18	234%	47個/CF
トレシー®MC	ポリエステル100%	織物(平織)	70g/m ²	0.16mm	△	18	19	168%	44個/CF
トレシー®PK	ポリエステル82% ナイロン18%	ニット	190g/m ²	0.6mm	○	56	45	325%	44個/CF
トレシー®PW	ポリエステル70% ナイロン30%	織物(綾織)	130g/m ²	0.35mm	○	50	53	324%	25個/CF
MEファイバー	ポリエステル100%	ニット	150g/m ²	0.7mm	×	14	9	370%	22個/CF
測定方法	—	—	JIS L1096準用		自社法	JIS L1097参考		自社法	米国IES-RP-CC-003-87-T準用