

製品ラインアップ

トレシー®工業用には、拭取り性能、吸水・保水など性能差、クロスの厚みや寸法安定性など物性の特徴のある品種を多様にラインアップしています。お客様のご使用方法、目的に応じて、最適な製品をお選びください。ロールやシートなど、形状についても各種対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

品種一覧

仕様・出荷ロット表

性能表

EA929CH-1
-2
-3
EA929CJ-1

トレシー®MK



拭取性能：★★★★★
吸水速度：★★★★★
保水量：★★★★★
寸法安定：★★★★★
厚み：0.56mm
参考価格：325円/枚
シート ロール

直径約2μmの超極細繊維を使用した高密度ニットタイプ。拭取性能と吸収性を兼ね備えた究極の一品。

トレシー®MC



拭取性能：★★★★★
吸水速度：★★★★★
保水量：★★★★★
寸法安定：★★★★★
厚み：0.16mm
参考価格：600円/枚
シート ロール

直径約2μmの超極細繊維を使用した高密度織物（平織）タイプ。緻密で薄いので、細かい部品等のドライクリーニングに。

EA929CH-6
EA929CJ-6

トレシー®PK



拭取性能：★★★★★
吸水速度：★★★★★
保水量：★★★★★
寸法安定：★★★★★
厚み：0.6mm
参考価格：250円/枚
シート ロール

吸水性に優れたポリエステル/ナイロン分割型極細繊維を使用した高密度ニットタイプ。ウェットワイプに好適。

トレシー®PW



拭取性能：★★★★★
吸水速度：★★★★★
保水量：★★★★★
寸法安定：★★★★★
厚み：0.35mm
参考価格：250円/枚
シート ロール

吸水性に優れたポリエステル/ナイロン分割型極細繊維を使用した高密度織物タイプ。寸法安定性に優れ、適度な保水性を併せ持っています。

EA929CH-11

MEワイパー



拭取性能：★★★★★
吸水速度：★★★★★
保水量：★★★★★
寸法安定：★★★★★
厚み：0.7mm
参考価格：100円/枚

ポリエステル100%のニット（編み物）タイプ。レギュラー長繊維を使用しているため、コスト競争力に優れる。溶剤との併用を推奨。

EA929CH-16
-17

※参考価格は23cm又は24cm角での参考上代（税別）です。具体的な販売価格については弊社販売代理店までお問合せ下さい。
※ロットは23cm又は24cm角のシート製品の弊社出荷ロットです。具体的な納入ロットについては弊社販売代理店までお問合せ下さい。