

洗車用PVA吸水クロス レギュラーサイズ

【洗車吸水クロス】

素早い吸水力で、車のボディや窓ガラスの水滴の拭き取りに最適！

一気に拭き取り！拭き残しなし！

エンボス加工でボディに引っかからない！



品番	CC-22	EA929DB-21A
JANコード	4903717089909	
材質	PVA、ポリエチレン(芯)	
原産国	中国	
商品サイズ	約430×320mm	
包装サイズ	約70×200×60mm	
包装重量	約90g	
ケースサイズ	約210×345×360mm	
ケース重量	約3.9kg	
備考	<ul style="list-style-type: none">●素早い吸水力で、車のボディや窓ガラスの水滴の拭き取りに最適です。●表面のエンボス加工で、拭き取り抵抗が少なく、スムーズに作業できます。●特殊メッシュ入りで耐久性アップ！	

一気に拭き取り！拭き残しなし！



表面のエンボス加工で、拭き取り抵抗が少なく、スムーズに作業できます。

素早い吸水力で、車のボディや窓ガラスの水滴の拭き取りに最適です。