

商品名： ナチュラル・シンセティックセーム



圧着加工で
ロゴや
キャラクター
が入れられます！

| 製品仕様 | | 用途 |
|---|--------------------|--|
| 素材 | エジプト綿 高品質ポリウレタン | ● ご家庭の鏡・窓拭き用に最適！ ● 愛車のフロントガラスやミラー、洗車後の拭き取りに最適！ |
| 厚さ | 1.1 mm | |
| 重量 | 約 39 g | 使用方法 |
| 吸水率 | 490 % | 水で濡らして、よく絞ってからご使用下さい。(乾いたままでもご使用になれますが湿らせた方が拭き取り効果がよくなります) |
| 色 | イエロー (ナチュラル) | |
| 寸法 | 38 × 37 cm | |
| 原産国 | オランダ | |
| 商品特徴 | | |
| ◇ セーム革調の滑らかな表面で拭き取り時に傷をつけず汚れや水分を吸収するクロスです。 | | |
| ◇ ガラスや鏡の汚れや水分をしっかりと拭き取り、くもりや手あかもすっきり落とします。 | | |
| ◇ 拭き残しや繊維のケバ残りがなく、汚れ落としと仕上げが1回の拭き取りで終了。2～3回 拭き直す必要がなく手間がかかりません。 | | |
| ◇ 優れた吸水性と速乾性。乾いても固くならずやわらかいままで。 | | |
| ◇ ニオイがつかず、衛生的！悪臭の原因となる微生物に侵されにくい抗菌処理、防臭処理を施しています。 | | |
| ◇ 優れた耐久性。洗濯機で洗っても大丈夫です。 | | |