

変成シリコンコーク

EA930AE-1 ベージュ(10本)	EA930AE-11 ベージュ(1本)
EA930AE-2 ブラック(10本)	EA930AE-12 ブラック(1本)
EA930AE-3 ホワイト(10本)	EA930AE-13 ホワイト(1本)
EA930AE-4 グレー(10本)	EA930AE-14 グレー(1本)

(1成分形シリコン系シーラント)

労働安全衛生法GHS表示対象外

- 広範囲の下地材料への接着に優れています
- 低温時の押出性に優れ、冬期でも使いやすく効果が速い
- カビの発生が少ない(防カビ剤配合)
- 撥水汚染(染み出し)が少ない
- 塗装ができる

※塗料の種類によって密着性の悪いものや、塗面がベタ付くことがありますので、あらかじめ確認の上ご使用下さい
特にフタル酸系(アルキッド樹脂)塗料には適しません

<仕様>

- 一成分形変成シリコン系シーラント
- 内容量…333ml
- サイズ…φ50×320mm
- 標準施工量…5mm×5mm目地 12～13m
- 重量…540g
- 弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性
低温作業性・塗装可能

<用途>

- 一般建築物の内外装目地、モルタル・コンクリートの亀裂補修
- 浴室・洗面所・台所まわりのシール
- 塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール
- パイプ貫通部まわりのシールや自動車・車両・船舶の窓枠・継ぎ目シール

※本品は有機溶剤含有のため、使用中は火気、換気に充分注意してください
※乾燥硬化型ですので開封後は速やかに使い切ってください

<使用方法>

- ① 充填する箇所の油、ホコリ、サビなどの汚れを取り除き、よく乾燥させてください
- ② カートリッジのノズルを目地幅よりやや小さめに切断します。ノズル口からドライバーなどを差込み、内側のアルミ防湿膜を破り、大きく広げて下さい
- ③ 充填後、すみやかにヘラで表面を平滑に仕上げして下さい
(温湿度にもよりますが20分以内/20℃)
- ④ 目地の形状・材質にもよりますが、5～7日でゴム状に硬化します
- ⑤ 施工後、塗装は水性系の場合1時間～7日、溶剤系の場合1日～7日の間に行なってください

※不要部分に付着した場合は、すみやかに布や塗料うすめ液で拭き取ってください
※使い残した中身は硬化して使用できなくなりますので、開封後は速やかに使い切ってください

