

**ブチルコーク**  
**EA930AE-16 グレー**  
**EA930AE-17 新茶**  
(1成分形ブチルゴム系シーリング材)

労働安全衛生法GHS表示対象外

- 広範な下地材料によく付着します
- 特に金属への密着性優れています
- 水密性・気密性・ガス不透過性が高い
- カラートタン・金属ダクト・鋼板用

<仕様>

- ブチルゴム系溶剤型
- 内容量…330ml
- サイズ…φ50×300mm
- ゴム状弾性硬化
- カラー…AE-16:グレー、AE-17:新茶
- 標準施工量…5mm×5mm目地 11~13m
- **塗装不可**

<用途>

- カラー鉄板・トタン・ブリキ・折板等の継ぎ目や各種屋根材などの金属接合部のシール
  - ダクト関係などの金属接合部シール
  - 車両関係の保温、保冷部のシール
  - スレート釘・かさ釘まわりのシール
- ※動きの大きい目地や特に耐候性が必要な用途には適していません



※本品は有機溶剤含有のため、使用中は火気、換気に充分注意してください  
※乾燥硬化型ですので開封後は速やかに使い切ってください

<使用方法>

- ① 充填する箇所の油、ホコリ、サビなどの汚れを取り除き、よく乾燥させてください
- ② マスキングテープ(養生テープ)を目地に沿ってしっかり貼ってください
- ③ カートリッジのノズルを目地幅よりやや小さめに切断します。ノズル口からドライバなどを差し込み、内側のアルミ防湿膜を破り、大きく広げて下さい
- ④ カートリッジガンにセットし、目地底にノズルを当て、すみずみまで充填してください
- ⑤ 充填後、すみやかにヘラで表面を平滑に仕上げ、すぐにマスキングテープを除去して下さい
- ⑥ 目地の形状・材質や気温によりますが、ゴム状に完全硬化するまで通常3日以上かかります

※不要部分に付着した場合は、すみやかに布や塗料うすめ液で拭き取ってください