

# EA930AE-21、-61 耐候性シリコンコーク



## 【仕様】

- 内容量…330ml
- 速硬化型
- 成分…1成分形シリコン系シーリング材
- 施工温度範囲…-40°C～150°C
- カラー…クリーム
- 入数…EA930AE-21:10本入り  
EA930AE-61:1本入り

## 【用途】

- 金属屋根、ハゼ継目、重ね部のシール
- ガラス間及びガラス周りの目地シール
- 内装タイル目地のシール
- 配管取付け部・ダクト周りのシール
- 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地シール

※上水道の給水用塩ビ管には使用しないで下さい

## 特 長

- 耐候性に優れる。● 耐熱・耐寒性に優れ、-40°C～+150°Cの温度範囲での使用に耐える。● 耐薬品性に優れる。● 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い。● 肉やせが少ない。
- 厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の以下の13物質を使用していない。ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン、クロルピリホス、フタル酸ジ-n-ブチル、テトラデカン、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、ダイアジノン、アセトアルデヒド、フェノブカルブ
- ※EPT、クロロブレンなど一部の合成ゴム成型品、および合成ゴム系接着剤と接着させると、シーリング材が変色することがありますので、あらかじめ確認の上、ご使用ください。※石材、タイル、ホーロー、塗装パネルなどの外壁目地に使用すると、目地周辺が汚れることがありますので、十分に検討の上、ご使用ください。※表面に塗料は付着しません。※硬化時に密閉状態になるような条件下では、銅腐食が発生する場合がありますのでご注意ください。※エアガンを使用する場合、0.3MPa(3kgf/cm<sup>2</sup>)以下でご使用ください。