

EA930AF-1, -2 ボンドコーク



取扱中止

品番	カラー
EA930AF-1	ホワイト
EA930AF-2	アイボリー

- 内容量 500g
- 水性
- 塗布性良好
- 塗装可能
- アクリル樹脂系エマルジョン形

<用途>

- ◆ ALCパネル間目地
 - ◆ 無機質板、合板などの捨て貼り下地板の目地処理
 - ◆ 壁クロスなどの内外装目地やすき間のシール
 - ◆ ALC・モルタルのひび割れ補修や塗装下地処理
- * 雨の日には作業しないで下さい(屋外使用时)

<特長>

- ◆ 水性形で、作業性に優れる
- ◆ 水性塗料やリシンの密着性がよく、被塗装性に優れる
- ◆ 火気・有機溶剤による中毒の心配がない

<使用法>

1. 充填する箇所の油・ホコリ・サビなどの汚れを取り除き、よく乾燥させて下さい。
 2. マスキングテープ(養生テープ)を目地際にそってしっかり貼って下さい。
 3. ノズル先端部を充填する部分の幅に合わせて切断し、充填箇所にあてながら、しぼり出して充填します。
 4. 充填後、速やかにヘラ*で裏面を平らに仕上げ、すぐにマスキングテープ(養生テープ)を除去して下さい。*ヘラは付属していません
 5. 目地の形状・材質によりますが、ゴム状に乾燥硬化するまで通常1週間以上かかります。
 6. 屋外使用の場合には、上塗り塗装をして下さい。
塗装は完全硬化後に行ってください。
- * 塗料の種類によって密着性の悪いものや、表面がベタつくことがありますので、あらかじめ確認の上、ご使用下さい。

<注意>

- ◆ 用途以外には使用しないで下さい
- ◆ 常に水のかかる用途(水槽、浴室など)や、金属に接触する所には使用しないで下さい。
- ◆ 表面に被膜がはる前(約3時間/20℃)に雨や水がかかると流れ落ちたり、硬化が遅れることがあります。
- ◆ 本品の施工温度範囲は、5~35℃です。
- ◆ 不要部分に付着した場合は、速やかに濡れた布で拭き取って下さい。皮膚に付着した場合には、速やかに拭き取り、石鹼と水でよく洗い落として下さい。
- ◆ 乾燥硬化型なので、開封後は速やかに使い切ってください。
- ◆ 幼児の手の届かない所に保存し、いたづらをしないよう注意して下さい。
- ◆ 直射日光を避け、風通しの良い5~35℃の場所で保管して下さい。