

# EA930AF-21～25仕様 壁コーク



| 品番         | 内容量  | カラー      |
|------------|------|----------|
| EA930AF-21 | 500g | ホワイト     |
| EA930AF-22 |      | ベージュ     |
| EA930AF-23 |      | ブライトブラウン |
| EA930AF-24 |      | ラワン      |
| EA930AF-25 | 340g | クリアー     |

※全て取扱中止になりました。

※クリアー(340g)は比重の関係で軽量ですがご利用いただける範囲は500gと同じです。

- 内壁のひび割れ、ALC板の目地・モルタルのひび割れ補修に。塗装も可能です。

色見本は実際の商品に『近い』色合いです。

| 商品名・色                | 色見本 |
|----------------------|-----|
| カベコーク ホワイト AF-21     |     |
| カベコーク ベージュ AF-22     |     |
| カベコーク ラワン AF-24      |     |
| カベコーク ブライトブラウン AF-23 |     |
| カベコーク クリア AF-25      |     |

## ■用途

内装のスキ間充てん、壁のひび割れ補修、塗装下地処理に。

- 天井・壁面・ドア枠・窓枠・巾木・回り縁のスキ間に
- ALC・モルタル壁のひび割れに
- クロス仕上げに

## ■特長

- 目地汚染がない!  
充てん後塗装しても目地汚染がほとんど無く、長期間目地がきれい
- 防カビ剤入り!  
防カビ剤入りなので、カビが生え難く、衛生
- 接着性に優れる!  
壁紙との接着性に優れ、きれいに仕上げる
- 塗料との密着性に優れる!  
水性塗料やリシンの密着性がよく、被塗装性に優れている
- 水性で、安心。JIAA F☆☆☆☆認定品

## ■使用方法 ※充てん箇所のホコリ・汚れを取り除き、よく乾燥させる。

①マスキングテープを目地際にそって貼る。②ノズル先を充てんする幅に合わせて切断し、充てん箇所に押しつけるようにしてしぼり出す。③充てん後、すみやかにヘラで表面を平らに仕上げ、ただちにマスキングテープをはがす。  
※目地の形状・材質により異なりますが、乾燥硬化するまで通常1週間以上かかります。※上から塗装する場合には内部が完全に乾燥してから行ってください。

## ■被塗装性

|            | EA930AF-21～25 |    | 従来のアクリル系充てん材 |    |
|------------|---------------|----|--------------|----|
|            | 塗料付着性         | 汚染 | 塗料付着性        | 汚染 |
| ソフトリシン     | ○             | ○  | ○            | ×  |
| 単層弾性       | ○             | ○  | ×            | ×  |
| 水性シリコン     | ○             | ○  | ○            | ×  |
| 水性ウレタン     | ○             | ○  | ○            | ×  |
| ウレタン樹脂エナメル | ○             | ○  | ○            | ×  |

※塗料付着性/充てん材と塗料の密着具合 ○:良好 ×:不可  
※汚染/充てん後の塗料に対する汚染性 ○:汚染なし ×:汚染あり

## ■性状

|           |           |
|-----------|-----------|
| 粘度 [Pa-s] | 70~110    |
| pH        | 7.0~9.0   |
| 固形分 [%]   | 78.0~82.0 |