

※全て廃番になりました。

EA930AH-11 85ml
EA930AH-12 310ml
(シリコンシーラント)

- 自動車用
- 当製品は幅広い温度に対応します。(−50℃から280℃まで)
瞬間的には最高300℃まで耐えます。
- グリースやオイルに耐性があります。
- エンジン、ポンプ、ギヤボックス、アクセルなどに
- 色 黒
- パテ状
- 硬化時間 3mm/24時間※
- 結合剤 アセテート(酢酸塩)
- 指触可能時間 7分後※
- 硬度 ショア-A 35
- 破断(引き裂き方向) 460%
- 伸張強度 4.0N/mm

※DIN50014 温度23℃、湿度50%

- 室温で養生し、縮まない素材で構成されています。
- 製造用、構築物用、メンテナンス用、組立・リペア用
- アルミニウム、非鉄金属、鉄、ガラス、ガラス繊維、セラミック
木材、熱可塑性プラスチック等あらゆる対象物に使用可能
- 耐油性、耐燃料性があります。
- 真水から塩水まで耐性があります。また洗剤や果実酸にも耐性があります。
- 工業性排ガスにも耐性があります。
- 当製品は経年劣化せず、気温変化をしても脆弱化したり硬化したりしません。