

EA930AL-1
EA930AL-2
(ウレタンコーク)

色調

ホワイト

アイボリー



<仕様>

- ・ポリウレタン樹脂系
- ・弾性シーリング材
- ・内容量 320ml
- ・標準塗布量 12~13m (5mm×5mm目地の場合)

<用途>

- ・低モジュラスで伸び率が高く、壁や部材の伸縮に対して優れた追従性を示します。
- ・モルタル・コンクリートなどの建築物のジョイント部
- ・アルミサッシ回りの隙間シール

<特徴>

- ・接着性・耐寒性・耐水性に優れ、表面塗料性も良好です。
- ・耐熱温度 -20℃~70℃
- ・塗装可能

<注意>

- ・湿っている面への使用は避けてください。
(表面は必ず乾燥させてください。)
- ・万一、使い残した場合は、ノズル先端を厚手の粘着テープなどで完全に密閉してください。吸湿硬化して中味が使用出来なくなります。
- ・長く皮膚に付着しないようにし、皮膚や衣服に付着したときは、すぐに拭き取ってください。
- ・乾燥した冷暗所にて保管してください。
- ・仕上塗材の種類によって、剥離および変色することがありますので、注意してください。

<使用方法>

- ① 充てんする箇所の油、ほこり、錆などの汚れを取り除き、水分は完全に乾燥させてください。
- ② ノズル先端を充てんする部分の幅に合わせて切断し、ノズル口からドライバーなどを差し込み、内の防湿膜を破り大きく広げてください。
- ③ 本体の底にある保護膜を打ち抜いてから、カートリッジガンにセットして、押し出して充てんします。
- ④ 押し出した後、1時間(20℃)以内にヘラで表面を平滑に仕上げます。
- ⑤ 目地の深さ・広さ・材質・湿度にもよりますが、通常(20℃)では約一日で表面皮膜が出来はじめ、約1週間でゴム状に完全硬化します。