

EA930AM-1
EA930AM-2

(耐火目地用シーラント)

色調

ホワイト

グレー



<仕様>

- ・変成シリコン樹脂系
- ・弾性シーリング材
- ・内容量 333ml
- ・耐火時間 1時間
- ・標準施工量 3m (10mm×10mm目地の場合)

<用途>

- ・耐火構造物の目地シール
- ・PC板、ALC板の目地
- ・耐火時間仕切りパネルの目地
- ・窯業系サイディング材の目地
- ・サッシ、屋根材などの建築部材との取合目地
- ・一般建築物の内外装目地

<特徴>

- ・火災時の高熱下でシーリング材が発泡膨張すると同時に、不燃性の炭化層を形成します。
- ・目地の拡張に追従して火災の侵入を防止し、加熱面の温度上昇を抑えます。
- ・柔軟で目地の動きに対する追従性が良好です。
- ・耐候性・耐久性に優れています。
- ・耐熱・耐寒性に優れ、-40℃～90℃の温度範囲で長期に使用に耐えます。
- ・冬季など低温時の作業性、硬化性に優れています。
- ・硬化物性も柔軟性に富んでいるため、伸縮の大きな目地や表面強度の弱い被着体目地にも適しています。
- ・肉やせ、発泡がありません。

◆ 性状データ

項目	性状
外観	ペースト状
色調	白・グレー
比重	1.35
加熱減量	2%以下