

**C** セメダイン ポリカーボネート・アクリル用

# 8051N

防カビタイプ

各種プラスチック・金属・ガラスに最適 JSIA F☆☆☆☆



従来型シリコンシーラントの機能を有し、  
これまで接着しにくかった各種プラスチック  
(特にポリカーボネート・アクリル)と  
塗装アルミに対して優れた接着性能を発揮する  
新しいタイプのシーリング材です。



## 特長

- ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。
- 各種金属、ガラス、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れます。
- アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。
- 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。
- 硬化途中、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。
- 8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに最適です。

## 用途

- ポリカーボネート、アクリルなど各種プラスチックと下地の取合い目地。
- 各種構造物に於ける金属、ガラス、タイル、陶磁器と下地の取合い目地。
- 塗装アルミサッシ目地
- 車両、船舶、家電品(冷蔵庫など)などの隙間充填。
- 絶縁シール、ケーブルなどの端末処理。

## 安全衛生上の注意事項

- 火気のあるところでは使用しないでください。
- 使用中は十分換気を行ってください。
- 未硬化のシーリング材が直接皮膚についた時は、ウエスなどで拭き取り後石鹸などでよく洗い落としてください。
- 誤って目に入れた時は、すぐに多量の水で洗い医師の手当を受けてください。
- 長期保管は冷蔵所とし、子供の手が届かないところに保管してください。

※詳細な内容が必要な場合は製品安全データシート(MSDS)をご参照願います。

## 使用上の注意事項

- 被着体は十分な清掃と乾燥した状態で施工してください。
- 雨水による表面荒れ、硬化不良を避けるためシーリング施工後、雨水がかからないようにし、最低1日間は養生してください。
- 大理石、御影石など天然石は撥水汚染がありますので使用しないでください。
- 硬化中に目地が大きく動いた場合、表面にシワや内部クラックなど発生することがありますのでご注意ください。
- 一部の合成ゴム(EPDM・クロロプレンゴム)や従来のシリコンと接触すると変色しますのでご注意ください。
- 接着しない材料もありますので事前にご確認ください。
- 開封後、すみやかに使い切ってください。
- 中味を使い切ってから捨ててください。
- ご使用の際は、その用途に適合するか事前に確認の上、ご使用ください。
- アルコール型の特性として、有効期限を過ぎますと未開封でもシーリング材が硬まらなくなることがありますので、速やかに使い切ってください。

◆有効期間：12ヶ月(5~25℃)

◆温度範囲：-40℃~120℃

◆プライマー

ガラス・金属                      プライマー-D<sub>2</sub>  
モルタル・コンクリート        プライマー-B

## 8051N

### ■一般性状

項目	性状	試験法
外観	ペースト状	JIS A 5758
比重	1.47	
押出し性(秒)	6	
タックフリー(20℃)	20	
加熱減量(%)	1.9	
スランプ(mm)	0	
弾性復元性(%)	97	
体積損失(%)	2.8	

### ■引張り接着特性

項目	条件	50%引張応力	最大引張応力	最大荷重時の伸び	破壊時の伸び
被着体		N/mm <sup>2</sup> [kgf/cm <sup>2</sup> ]	N/mm <sup>2</sup> [kgf/cm <sup>2</sup> ]	%	%
	養生後	0.45 [4.6]	1.80 [18.4]	496	565
	50℃温水浸せき後	0.43 [4.4]	1.74 [17.8]	505	560
ガラス	養生後	0.45 [4.6]	1.72 [17.6]	454	507
	50℃温水浸せき後	0.43 [4.4]	1.69 [17.2]	417	515
	促進暴露後 ※	0.45 [4.6]	1.71 [17.5]	413	503

[試験体] JIS A 1439引張接着性試験体(使用プライマー)アルミ、ガラス共になし [5] 浸透速度:50mm/分、湿度:20℃  
※サンシャインカーボンウェザーメーター1000時間経過後

### ■防カビ性「8051N」

処理方法	表示	試験法
養生後	0	JIS Z 2911
ウェザーメーター照射後(200hrs)	0	JIS Z 2911

※表示0とは、摂取した試験体に菌糸の発育が認められない。


### ■品名・色調・規格・品番・JANコード・梱包 ※他の色は必要に応じて追加発売

品名	色調	規格	品番	EA品番	JANコード	中箱(梱包)
8051N	ホワイト	330ml	SR-142	EA930AN-31	4901761-394390	10本(40本)
	ライトグレー		SR-143	EA930AN-32	4901761-394406	10本(40本)

(お問い合わせ) ※本カタログに記載の仕様および外観は改良のため、お客様に予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

※本カタログに記載のデータや各種事項は当社の信頼する代表取締役や商社によるもので、保証書ではありません。  
※ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用目的・用途・条件に適合するか否かを、お客様ご自身で責任を持ってご判断の上、ご使用下さい。  
※先主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保障するものではありません。

### ●お求めは



## セメダイン株式会社

本社 〒141-8620 東京都品川区東五反田4-5-9 ☎(03)3442-1343  
 東京支社 〒141-8620 東京都品川区東五反田4-5-9 ☎(03)3442-1301  
 大阪支社 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-10 ☎(06)4964-5330  
 名古屋支社 〒464-0026 名古屋市中千代区井上町34 ☎(052)781-3166  
 札幌営業所 ☎(011)271-4929 北旭営業所 ☎(0280)92-9639 福岡営業所 ☎(092)273-2070  
 仙台営業所 ☎(022)284-8167 広島営業所 ☎(082)249-0941

<http://www.cemedine.co.jp/>

商品に関するお問い合わせは ☎0120-58-4929 (土曜・休日を除く10:00~17:00)