

EA930TB-2A

2液型発泡ウレタン



両面接着
密閉箇所充填
隙間充填
断熱・結露防止・吸音

- セット重量…820g
- 発泡体積…20～25L 厚み15mmで約1.5平方メートル
- 指定VOCを含まないので安心
- 吹き付け・充填共用で使用場所を選びません。
- フォーム色…クリーム
- 標準ノズルX3個 注入ノズルX2種類 付属
- 硬化時間(目安)…指触可能まで:約1分、
切断可能可能まで:約5～10分
- 使いきりタイプ
- 使用温度範囲(施工時):-50～+80℃

施工例



小規模面積の吹き付け



小規模の充てん

このようなワイヤーの入り組んだ空間でも、横方向からの充てんで、キッチリと納まることを確認した上で、工事現場で採用されました。

付属品/セット



X3

先細注入ホース(25cm)

注入ホース(25cm)



ショルダーストラップ採用。
片手で作業可能



セッティングは
カセットボン!

- 液はウレタンが硬化してしまうため一度の作業で使い切ってください。