

# 一液性発泡ウレタン EA930TE-1



- 内容量…400ml
- フォーム色…クリーム
- エアゾール式1液発泡ウレタンの充填タイプです。約2倍に発泡します。
- 配管部のすき間・断熱・結露防止に最適です。
- 逆さ吹き可能。
- 硬化時間目安:約60分/20mm厚
- 使用温度…20℃前後(5℃以下だと硬化しなかったりします。)
- 発泡量:約12L/1本
- 収縮が少ない難燃剤入り
- 本品は1回使い切りです。
- プラスチックノズル…L190mmX45°
- 重量…502g
- 耐熱温度…-40～80℃

- 主成分:ポリジフェニルメタンジイソシアネート系プレポリマー  
(4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート1%以上含)
- ガス :LPG、DME

**火気厳禁 第四類第四石油類 284ml 危険等級Ⅲ**