

ねじロック

# EA933A-1A～-52(ペンタイプ)

**特長**

- メタアクリル樹脂製で高品質の嫌気性シール剤です。金属に塗布して、空気に触れない状態になると作用します。
- ジョイント部の耐衝撃性や耐振動性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性効果も備えております。
- 液体時に対象物とのすき間を埋め、漏れや腐食から守ります。

**使用方法**

- 使用する時は塗布対象面から油分やグリース、ほこり等をきれいに拭き取ります。
- ボトルからチューブを介して金属に塗ります。(注意:チューブ先端は金属に直接触れないようにしてください。)
- 面積の広いジョイント部には両方の面に均一に塗布してください。
- ボルトに塗布する時はネジ周辺に塗布してください。  
(注意:一端金属と接触した液体は二度とボトルに戻さないでください。)

**早く接着する材質…ブロンズ、鉄、銅、真鍮、スチール**

- ゆっくり接着する材質…鉄鋳物、アルミニウム、ニッケル、亜鉛、金、プラスチック、セラミック等

**安全のために**

当製品は一般的には皮膚に付着してもアレルギー反応は起こしませんが、まれにキズを発生させたりする可能性もありますので、使用の際は皮膚に直接付着しないように対策を立ててください。

	品番	容量	粘度	接着強度	色	有効ネジ mm	粘度(25℃) mPa・s	最大隙間 mm	分離強度 N/m	一般強度 N/m	せん断強度 N/mm <sup>2</sup>	作業可能時間 (分)	標準硬化時間 (h)	耐熱温度 ℃
廃番	<del>EA933A-1A</del>	<del>20ml</del>	中	低	紫	M36以下	1000mt	0.2	4~8	2~4	3~5	10~20	3~6	-60~150
廃番	<del>EA933A-11A</del>	<del>50ml</del>												
廃番	<del>EA933A-2A</del>	<del>20ml</del>	低	中	青	M12以下	125lt	0.1	10~15	12~16	8~12		約3	
廃番	<del>EA933A-12A</del>	<del>50ml</del>												
廃番	<del>EA933A-3A</del>	<del>20ml</del>												
廃番	<del>EA933A-13A</del>	<del>50ml</del>	中	中	緑	M36以下	1000mt	0.2	14~18	5~8	3~6			
廃番	<del>EA933A-4A</del>	<del>20ml</del>												
廃番	<del>EA933A-14A</del>	<del>50ml</del>	高	固化	赤	M20以下	700-1000 mt	0.15	30~35	55~70	25~35	2~5	2~4	-60~180
廃番	<del>EA933A-5A</del>	<del>20ml</del>												
廃番	<del>EA933A-15A</del>	<del>50ml</del>				M36以下	1500-6500 mt	0.25	20~25	40~55	10~15	10~20	3~6	
廃番	<del>EA933A-6A</del>	<del>20ml</del>												
廃番	<del>EA933A-16A</del>	<del>50ml</del>				M20以下	500lt	0.15	28~35	50~65	15~20			
廃番	<del>EA933A-7A</del>	<del>20ml</del>												
廃番	<del>EA933A-17A</del>	<del>50ml</del>	高	高	M56以下	6000-15000mt	0.3	20~30	40~75	10~15	20~40	5~10	-60~230	
廃番	<del>EA933A-18A</del>	<del>50ml</del>	極低	高	緑	M5以下	10-20	0.07	15~25	30~40	8~12	5~20	約3	-60~150
廃番	<del>EA933A-9A</del>	<del>20ml</del>	高	中	青	M36以下	2000-7000mt	0.25	17~22	8~12	9~13	10~20	1~3	
廃番	<del>EA933A-19A</del>	<del>50ml</del>												
廃番	<del>EA933A-20A</del>	<del>50ml</del>	低	低	紫	M12以下	125	0.1	7~10	3~6	4~7	10~20	3~6	
廃番	<del>EA933A-21A</del>	<del>50ml</del>	高	低	茶	M80(R3'')以下	6000-30000mt	0.3	5~8	2~4	3~5	15~30		
	EA933A-51	50ml	高	中	青	M36以下	2000-8000mt	0.25	18~22	9~11	10~13	5~15	1~3	
	EA933A-52	50ml	中	高	緑	M25以下	500-900nt	0.15	25~35	40~50	14~20	5~10	5~10	