

ねじロック 263

■金属製ねじのゆるみ止め及びシール。高強度タイプ

特長

- 耐振動、衝撃性
- 優れた潤滑性
- 腐食やサビを防ぐ
- 永久固定タイプ
- 高強度タイプ

接着可能な素材

- 金属製ねじ

接着不可能な素材

- プラスチック製ねじなど
- 金属、メッキ製ねじ以外のもの

用途

- 取り外しを必要としないねじの固定に最適



取り外しを必要としないねじの固定に。

金属製ねじのゆるみ止め接着剤



耐振動・衝撃性

バイクなど
振動にも安心です



腐食やサビを防ぐ

リールや釣り竿など
濡れても大丈夫



優れた潤滑性

締めやすく
しっかり締まる

「ねじロック」は、金属と金属の間に浸透して、空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤です。空気に触れている間は硬化しないため、塗布量が多すぎても拭き取ることができ、美観を損ねません。



使用方法

貫通穴(ボルト・ナット)




ここに塗布

袋穴(キャップスクリューなど)



ここに塗布
たらず

嫌気性接着剤の硬化メカニズム



低

強度

高

強度に
合わせて
選べる
3タイプ

EA933AC-2

低強度

222



EA933AC-5

中強度

243



EA933AC-13

高強度

263



用途

小ねじなどの低強度の
ゆるみ止めに汎用一般ねじの
ゆるみ止めに取り外しを必要と
しないねじの固定に

推奨ネジ径

M12以下

M20以下

M20以下

破壊/脱出
トルク (N·m)

6/4

26/5

33/33

使用温度の
目安 (°C)

-55 ~ 150

-55 ~ 180

-55 ~ 180

粘度
(mPa·s)900~1,500
(チキン)1,300~3,000
(チキン)

400~600

ネジの
取り外し性

容易

容易

難しい

■ご注意事項

- **金属ネジ専用です。プラスチック製などのネジには使用できません。**
- 用途以外には使用しないでください。
- 使用前に本品が目的用途に適合しているかをよく確かめてください。
- 皮膚及び目に刺激性があります。保護眼鏡、保護手袋などの保護具を必ず使用してください。
- 使用後は石鹸水で手をよく洗ってください。
- 本品を皮膚につけないようにしてください。(体質により炎症を起こす恐れがあります。)
- 使用中及び使用後は、しばらくの間、換気を十分にしてください。
- 幼児の手の届かないところに保管し、いたずらをしないように注意してください。
- 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- 中身を使い切ってから廃棄してください。
- 貴金属、高価格品、飲食用食器には使用しないでください。