

EA933AG-1
(配管シールスティック)



金属配管シール剤スティックタイプ 容量:19g

- PTFE入り
- 即シール性 (0.7MPaまで)
- 適度な潤滑性で、締付け作業時のかじりを防ぐ
- わじ接合部を錆びや腐食から守る
- ほとんどの液体に対応、優れた耐薬品性
- 配管内で固まらず、詰まらせない
- 取り外しが簡単
- 耐熱温度 150℃
- 戻しトルク 46N.m (ISO10964)
- 最大耐圧 70MPa

主な使用箇所:

- 全てのタイプの金属製配管とフィッティングをシール
- 化学品工場、廃液処理施設、自動車関連等を含む広範囲の産業での使用に最適



塗布方法

- わじゆるみ止めの場合、接着したい箇所のねじ元へ完全に塗布して下さい。
- 配管シールの場合、全周塗布をおすすめします。
- あらかじめ必要な量だけ出してご使用下さい。



キャップをはずす



3mm程度出す



塗布する



キャップを付ける