

EA934KA-10A エポキシ接着剤



- 内容量…200gセット
- 弾力性エポキシ樹脂系接着剤
- -60℃～120℃適応の広範囲適応型
- 可使時間(目安)…約10分
- 色調…淡黄白色(混合物)
- 2液混合型
- 弾力性に富み耐熱、耐寒、耐久性に優れます。
- 各種金属、ステンレス、アルミ、FRP、工業用ゴムなどの接着・充填に

【注意】

- 本製品は必ずA剤とB剤を混合して使用して下さい。
- 体質的にかぶれることがあるので、接着剤を皮膚につけない様手袋等を着用下さい。
- 使用後はチューブの口をきれいにして中の空気を抜き、A剤・B剤のキャップを間違えないようにしっかり閉めて下さい。
- ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂には接着しません。
- 子供の手の届かない所に保存して下さい。