

# EA934KB-14C 耐火モルタル



## 【用途】

熱がかかる部分の耐火レンガと耐火レンガの接着に  
施工面積: 耐火レンガ(ナミ型230×114×65mm)が約24個積めます

## 【特徴】

- 耐火レンガ等の積み上げ専用モルタル
- 水を加えるだけで、すぐに使えます
- 耐熱温度は、約1200℃  
耐火レンガを使用して、バーベキューコンロを作る時や焼却炉の施工時に最適  
※本品は接着目地用であり上塗り用ではありません

## 【仕様】

- 内容量: 4kg
- カラー: グレー