

EA934KB-35H 防水用樹脂モルタル



仕様

- ツヤなし
- 内容量…4kg (2kg × 2)
- カラー…グレー
- 硬化時間(指触)…夏期(30℃):約1時間
20℃:約2時間
冬期(5℃):約3時間
- 施工面積(2回塗りで約1mm厚)…3㎡
- 可使用時間…30分(20℃時) ※粉体と水を混合したら可使用時間以内に手早く作業をして下さい。

特長

- コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材です。
- ハケで塗れるので、簡単に施工ができます。
- 塗装面や石膏面には使用できません。
- 容器は混合容器としてそのまま使えます。

用途

- 屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどのカベの簡易防水に。

配合比率

- 重量比…1(粉体):0.33~0.35(水)
- 容量比…1(粉体):0.9~1(水)