

# 用途で選べる、 充実のラインナップ!

**便利! 抜群の作業性!**

混合容器として  
そのまま使えます

**簡単、きれいに本格補修!**



セメント補修材

超速硬止水セメント / 外カベ・ブロック専用セメント / 床用流し込みセメント / カベ用防水セメント

**硬化時間**  
**超速硬!約7分**

水漏れを  
瞬間止水

水漏れ・クラック補修に

**硬化時間!**  
**約3時間!**

密着性に優れ  
垂れ落ちにくい

カベ・ブロック補修に

**施工後、**  
**約12時間で歩行可能**

流し込むだけ  
カンタン施工

床の穴うめに

**硬化時間**  
**約2時間!**

ハケで塗れて  
優れた防水性

カベの防水に

### 超速硬止水セメント

- 特長**
- コンクリートやモルタルなどのひび割れ、水もれを補修することができます。
  - すばやく固まるので、効果的に水もれを止めることができます。
- 用途** 地下室、壁面、池や屋内外のコンクリートやモルタル、レンガなどのひび割れや水もれの補修に。



**Before** **After**

**硬化時間** (指触)

夏期 (30℃)	標準期 (20℃)	冬期 (5℃)
約5分	約7分	約11分

**施工体積**

750g
約0.4L

### 外カベ・ブロック塀用セメント

- 特長**
- コンクリート面の補修全般に使用できるカベ面のセメント補修材です。
  - 密着性に優れ、垂れ落ちにくく、きれいに仕上がります。
- 用途** 屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック、レンガなどのカベ面補修、穴うめや角欠け補修に。



**Before** **After**

**硬化時間** (指触)

夏期 (30℃)	標準期 (20℃)	冬期 (5℃)
約2時間	約3時間	約5時間

**施工面積** ※5mm厚

750g	3kg
約0.052㎡	約0.21㎡

### 床用流し込みセメント

- 特長**
- コンクリートやモルタル面などの床面の穴をうめる補修材です。
  - 流し込むだけで簡単に平滑に仕上がります。
- 用途** コンクリート、モルタル、レンガなどの床のくぼみや穴の補修に。



**Before** **After**

**硬化時間** (指触)

夏期 (30℃)	標準期 (20℃)	冬期 (5℃)
約30分	約90分	約120分

**施工面積** ※10mm厚

750g	3kg
約0.042㎡	約0.17㎡

### カベ用防水セメント

- 特長**
- コンクリートのカベ面を簡単に防水できる樹脂モルタル補修材です。
  - ハケで塗れるので、簡単に施工ができます。
- 用途** 屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどのカベの簡易防水に。



**Before** **After**

**硬化時間** (指触)

夏期 (30℃)	標準期 (20℃)	冬期 (5℃)
約1時間	約2時間	約3時間

**施工面積** ※2回塗り 1mm厚

3kg
約2.3㎡

### 製品概要

商品名	規格	品番	色名	外箱入数	商品サイズ 幅×奥行×高さ (mm)	JANコード
超速硬止水セメント	750g	C011	グレー	12	個装:127×127×128	4 970925 311757
					梱包:409×275×263	
外カベ・ブロック塀用セメント	750g	C012	グレー	12	個装:127×127×128	4 970925 311764
					梱包:409×275×263	
	3kg	C013	グレー	4	個装:202×202×189	4 970925 311771
					梱包:424×424×205	
床用流し込みセメント	750g	C014	グレー	12	個装:127×127×128	4 970925 311788
					梱包:409×275×263	
	3kg	C015	グレー	4	個装:202×202×189	4 970925 311795
					梱包:424×424×205	
カベ用防水セメント	3kg	C016	グレー	4	個装:202×202×189	4 970925 311801
					梱包:424×424×205	

日本製

株式会社 **アサヒペン** 大阪本社 〒538-8666 大阪市鶴見区鶴見4-1-12 電話06-6930-5001(代)  
 東京本社 〒135-0003 東京都江東区猿江2-3-16 電話03-3846-6111(代)

札幌支店 〒003-0030 札幌市白石区流通センター4-2-5 電話011-863-3288 名古屋支店 〒453-0855 名古屋市中村区烏森町4-19 電話052-485-3821  
 仙台支店 〒981-3112 宮城県仙台市泉区八乙女4-6-6 電話022-218-5880 大阪支店 〒538-8666 大阪市鶴見区鶴見4-1-12 電話06-6930-5008  
 北関東支店 〒367-0206 埼玉県本庄市尻玉町共栄800番地2 電話0495-73-3008 広島支店 〒735-0021 広島県安芸郡府中町大須4-1-58 電話082-282-0965  
 東京支店 〒135-0003 東京都江東区猿江2-3-16 電話03-3846-6112 九州支店 〒813-0011 福岡県福岡市東区香椎1-22-5-201 電話092-661-3310

お問い合わせ先 **お客様相談室 ☎06-6934-0300** 受付は土曜・日曜・祝日・年末年始・夏期休暇期間を除く午前9時～午後5時まで / ホームページアドレス <https://www.asahipen.jp>