

コンクリート補修剤
EA934KB-41(標準グレード)
EA934KB-42(即硬化グレード)



- 床面のくぼみ充填や平坦面形成専用の補修剤です
- 従来の床仕上げ作業に代わるコスト効率の高い高性能エポキシ補修剤です
- 硬化時には収縮せず、硬化後の樹脂は優れた耐薬品性、耐蝕性、圧縮強度を有します
- カラー グレー

●EA934KB-41(4.5kgキット)
 こて塗布用で、コンクリート床面の補修、割れ表面の再仕上げ用です。
 新旧いずれのコンクリートにも優れた接着性を示し、また、高い耐薬品性を有します

●EA934KB-42(5.5kgキット)
 2液性、即硬化性のコンクリート補修用接着剤です。ほとんどの通常の液体や化学薬品
 に対して耐性があります。コンクリート、木材、ガラス、スチール、その他の建設材料に
 対し、優れた接着性を示します。

品番	塗布容積	混合後粘度 (mPa・s)	最高使用 温度	圧縮強度 (N/mm ²)	可使時間 (分)	硬化時間 (25℃)	混合比 体積比	混合比 重量比
EA934KB-41	2180cm³	弱流動性	107℃	103.4	40-60	24時間	4.6:1	16:3.2
EA934KB-42	4500cm ² ※1	流動性なし	1090℃	17-21	10	15~22分	-	-

※1 厚み6mmで塗布した時の塗布可能面積を示す

