



商品情報

石膏ボードの壁にねじが効くパテ！ぐらぐらのねじ穴に注入するだけ！

〈特徴〉

- 石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴を埋めた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。（直径6mmの穴まで）
- 下地のない壁（石膏ボード）にねじより2mm程度大きい穴を空けて埋めた後、ねじを使用することができます。（4kg以下）
- 使用するねじより2～3mm大きい穴に使用した場合（石膏ボードの厚み：12.5mm）、目安荷重は4kgf（最大引抜強度20kgf）です。
- 施工乾燥後（20℃・24時間以降）は着色（ポスターカラー）や研磨、切削することができます。

〈使用方法〉

※必ず手順どおりに行ってください。手順どおりに行わないと強度が得られず落下や破損の原因となります。

- ①ねじが抜けた（とれた）石膏ボードの壁のねじ穴は、その周囲が崩れやすく、もろくなっていることがあります。下準備として千枚通し等でねじ穴の内側を整え、できるだけ粉をキレイに掃除してください。この時、ねじ穴はボードの壁を貫通させてください。
 - ②キャップを開け、ノズルがねじ穴の中心になるように押し当て、ねじ穴全体に奥まできっちり埋まるように2～3秒ゆっくり押し出してください。
 - ③ねじ穴が完全に埋まっていない場合は、もう一度埋め直し、ねじ穴表面から少しもりあげるようなイメージで仕上げてください。（乾燥後は約40%程度体積が減ります。）
 - ④乾燥後（20℃・24時間以降）はみ出している所をカッター等で削り、ねじ穴の中心にねじの先端を当てながら、ゆっくりと締めこんでください。
- ※乾燥後、ねじ穴の中心が少しへこみますが、そのまま使用して問題ありません。
- ⑤万が一失敗されても①の手順からやり直すことができます。
 - ⑥使用後はボトルを押して空気を抜いた状態でキャップをして保管してください。

※本品は、使用方法・使用条件によって思わぬ損傷及び失敗が生じることがありますので、ご使用前に目的の用途に適するかどうかを必ずご確認ください。

〈使用上のご注意〉

- 石膏ボードの壁面専用です。天井面や石膏ボード以外には使用できません。
- 屋内専用です。屋外や常に水のかかる場所では使用できません。
- 本品のみの使用で取り付け物の荷重を保障できるものではありません。お客様のご使用環境に合わせて十分安全を確認してください。
- ねじを強い力で締込むと、ねじパテが抜け落ちますのでゆっくり締込んでください。
- 乾燥すると40%程度体積が減少（へこみ）します。ねじ穴等を埋めるためだけには別売の「クロスの穴うめ材スーパー」をご利用ください。
- 使用後はノズルの口をきれいに拭いてボトルの空気を押し出してからキャップをしてください。
- 手や服に付いた時は、すぐに拭き取り、水洗いしてください。
- はみ出した場合は乾く前に拭き取ってください。
- 直射日光を避け、0℃以上で保管してください。
- 幼児の手の届かない所で保管してください。

ワンポイントアドバイス

- パテをちゃんとうめないと強度が得られないよ。
- パテが固まる24時間以降でないと、ねじは打てないよ。
- 乾燥すると40%くらい肉やせするので、ねじ穴をうめて、かくすだけなら「クロスの穴うめ材スーパー」を使用しましょう。
- 石膏ボードの壁面専用です。天井面や石膏ボード以外には使用できないよ。
- 屋内専用です。屋外や常に水のかかる所には使用できないよ。

知っておくと便利

- 乾燥後は塗装もできるよ。
- 使用後は、容器の空気を押し出してからキャップをして保管しよう。

商品仕様

品名	ねじパテ・石膏ボードの壁用
品番	NG-01
パッケージサイズ(約)	W80×L200×H27mm（1パック）
カラー	—
個装重量(約)	36g
小箱入数	10セット
1甲入数	120セット
JANコード	4936068090836
セット内容	