

ねじパテ・木部用

EA934KB-77



何度と同じ穴で組立てたい!



ぐらつく戸棚の扉の蝶番に



商品情報

木製の家具や壁にねじが効くパテ！ぐらぐらのねじ穴に注入するだけ、簡単！

〈特徴〉

- 木部にできたピン穴、ねじ穴、フック穴を埋めた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。（直径6mmの穴まで）
- ねじより2mm程度大きい穴を空けて埋めた後、ねじを使用することができます。（16kg以下）
- 使用するねじより2～3mm大きい穴に使用した場合、目安荷重は16kgf（最大引抜強度80kgf）です。
- 施工乾燥後（20℃・24時間以降）は着色（ポスターカラー）や研磨、切削することができます。

〈使用方法〉

※必ず手順どおりに行ってください。手順どおりに行わないと強度が得られず落下や破損の原因となります。

- ①ねじが抜けた（とれた）ねじ穴は、その周囲が崩れやすく、もろくなっていることがあります。下準備としてドリルやドライバー等でねじ穴の内側を整えてキレイに掃除してください。この時、ねじ穴はボードの壁を貫通させてください。
- ②キャップを開け、ノズルがねじ穴の中心になるように押し当て、ねじ穴全体に奥まできっちり埋まるように2～3秒ゆっくり押し出してください。
- ③ねじ穴が全体に埋まっていない場合は、もう一度埋め直し、ねじ穴表面から少しもりあげるようなイメージで仕上げてください。（乾燥後は約40%程度体積が減ります。）
- ④乾燥後（20℃・24時間以降）はみ出している所をカッター等で削り、ねじ穴の中心にねじの先端を当てながら、ゆっくりと締めこんでください。※乾燥後、ねじ穴の中心が少しへこみますが、そのまま使用して問題ありません。

⑤万が一失敗されても①の手順からやり直すことができます。

⑥使用後はボトルを押して空気を抜いた状態でキャップをして保管してください。

※本品は、使用方法・使用条件によって思わぬ損傷及び失敗が生じることがありますので、ご使用前に目的の用途に適するかどうかを必ずご確認ください。

〈使用上のご注意〉

- 木部専用です。ただし、天井面や木部以外には使用できません。
- 屋内専用です。屋外や常に水のかかる場所では使用できません。
- 本品のみの使用で取り付け物の荷重を保障できるものではありません。お客様のご使用環境に合わせて十分安全を確認してください。
- 乾燥すると40%程度体積が減少（へこみ）します。ねじ穴等を埋めるためだけには別売の「木部の穴うめ材」をご利用ください。
- 使用後はノズルの口をきれいに拭いてボトルの空気を押し出してからキャップをしてください。
- 手や服に付いた時は、すぐに拭き取り、水洗いしてください。
- はみ出した場合は乾く前に拭き取ってください。
- 直射日光を避け、0℃以上で保管してください。
- 幼児の手の届かない所で保管してください。

商品仕様

品名	ねじパテ・木部用
品番	NG-02
パッケージサイズ(約)	W80×L200×H27mm (1パック)
カラー	—
個装重量(約)	36g
小箱入数	10セット
1甲入数	120セット
JANコード	4936068090843
セット内容	