

EA934KB-8 高強度インスタントセメント

◆仕様

- 施工面積(6mm厚)…300×300mm
- 硬化時間…約24～48時間
- カラー…グレー
- 内容量…1.3kg
- 高強度タイプで圧縮強度があり強く長持ちします。
水で練り合わせるだけで施工できます。



特長/用途

EA934KB-8 はインスタントセメント(弊社製)の約3倍の強度(圧縮強度)をもっています。
庭やテラス・ベランダ等の補修、花壇作りやその他日曜左官のお供に!

施工方法

〈施工の前に…〉

1. 施工面の「ホコリ」「油分」等は、接着不良の原因となりますので、取り除いてください。
2. 施工面に十分「水打ち(散水)」をしてください。
※施工面が乾燥していたり、表面から急激に水分が蒸発すると、「ヒビ割れ」や「下地との剥がれ」を起こしてしまいます。

〈水の量〉

- 本品1.3kgに対し240～250ccの水で、練り合わせてください。
- 練りムラの無いように、よく混ぜ合わせてください。

〈施工時には…〉

- セメントは、練り合わせ後、すぐに硬化が始まります。素早く作業をしてください。
注)練り終えた後の「追い水」は厳禁です。(正常に硬化しません)
- 作業は、コテ圧を強くし、セメント内に空気が巻き込まれないようにしてください。(強度低下を起こす原因になります)

〈施工後は…〉

1. 直射日光や急激な乾燥を避ける為に「ビニールシート」や「濡れ新聞紙」等で表面を覆い、十分に養生(保湿)してください。
2. 完全に硬化(約24～36時間)するまで、施工面を触らないでください。

注意事項

- セメントは強アルカリ性です。
目にはゴーグルなど、手にはゴム手袋などを着用するようにしてください。
(目の炎症や手荒れの原因になる場合があります)

禁止事項

- 本品は食品ではありません。食べないでください。
又、幼児の手の届かないところに保管してください。
- 気温が極端に高い時(30℃以上)や低い時(5℃以下)は正常にセメントが固まりません。そのような状況下では施工しないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。