

# EA934KC - 6A (アスファルトひび補修材)

容量  
1.1Kg



車道や歩道、駐車場などのアスファルト水平面のひび割れ (5mm以下) 補修材  
水を混ぜる必要がなく、そのまま使えます。

屋内外に使用でき、使いやすいノズル付  
樹脂モルタル

絶えず水がかかったり水に浸かる所やいつも湿っている所には適しません。

色 :ブラック

硬化時間 夏 約3時間 (30 )

冬 約6時間 (6 )

内部硬化 約30時間

施工面積 約25m (6mm幅 5mm深さひび割れ補修の時)

1.0 L 約27m

表面は3~6時間で硬化しますがひび割れの内部まで硬化するには30時間必要です。  
約10時間で歩行できますが補修表面に部分的圧力が加わると中身が飛出します。