

仕 様 書

ネオシールB-W



日東化成工業株式会社

1. 適用範囲

この仕様書はネオシールB-Wについて適用する。

2. 主用途

電気配線や配管が貫通する部分の隙間シール材。

3. 製品仕様

重 量：1kg/個（ブロック状）

寸 法：長さ160mm×幅80mm×高さ40mm

* 不定形シール材のため、実際の寸法とは異なる場合があります。



4. 梱包仕様

入 数：20個/箱

重 量：20kg/箱

寸 法：長さ425mm×幅180mm×高さ170mm

5. 品質保証期間

未開封状態で直射日光を避け、40℃以下の屋内に保管した場合において、製造後12ヶ月とする。

6. 品質規格

	規 格	備 考
色 調	ホワイト	目視判定
外 観	均一なパテ状で異物なきこと	触手及び目視判定
針入度	65±20	JIS A 5752 用標準針 20℃・100g・5sec

7. 注意事項

- ・ 本製品が使用目的、条件に適合するか否かを必ず事前にお確かめください。ご使用の状況によっては本来の性能を発揮できない場合があります。
- ・ ご使用前には、製品カタログ及び安全データシート（SDS）を必ずご確認ください。

8. 特記事項

本仕様書の記載内容は、製品改良等のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。