

ご使用前に必ず使用方法及び取り扱い上の注意をお読みください。

# 水性形すぐれた初期保持力を実現

## 特長：

- 重い材料でも仮止めのいらない、すぐれた初期保持力(約35kg/m<sup>2</sup>)と強力な最終強度を発揮。
- 水性タイプでVOC対策品：有害VOC含有基準(自社基準)をクリアした製品。
- 接着面に多少の凹凸があっても接着でき、硬化後塗装可能。
- ネジ、釘が使用できない箇所への接着が可能。

## 接着できる材質：

- 木、コンクリート、タイル、レンガ、石膏ボード、硬質断熱ボード、カーペット、ニルク、発泡スチロール。

※プラスチック、金属(防食加工されたもの)

(正面もしくは反面が吸い込みのある材質であれば接着可能)

## 接着できないもの

- ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、軟質塩ビ、ガラス、ゴム、ビニール壁紙。

※吸い込みのない材質(金属、プラスチック等)同士の接着はできません。

※貴金属や高価格品の接着はしないでください。

## 使用法：

①接着する面の汚れ(油、サビ、ほこりなど)を取り除き、乾燥させます。②接着する面の一方に本品を点または線状に塗布します。(重い材料は、クシ目ゴテ等で接着剤を塗り広げ塗布面積を大きくしてください。)③塗布後、直ぐに強く圧着します。④圧着後の位置調整は約5分間可能です。⑤1~2時間(23°C)である程度の接着強度を発現しますが、最終硬化には24~48時間必要ですので動かさないでください。⑥使用後はチューブの元端部をきれいにし、キャップをしっかりと閉めて保管してください。

## 取り扱い上の注意：

- 本品を接着用途以外には使用しないでください。• 事前に本品の接着性能が目的に適合しているか確認してください。• 接着面積が小さいと十分な初期保持力、接着強度が得られない場合があります。(極めて接着面積が小さい場合や極めて重い材料を接着する場合には必ず事前に確認してください。) • 常に水のかかる場所には使用しないでください。• 開封後は早めに使い切ってください。• 幼児の手の届かないところに保管し、いたずらをしないようにしてください。• -10°C~40°Cの直射日光の当らない場所で保管してください。• 手や服についていた時は直ぐに拭き取り石鹼水で洗い落としてください。• 中身を完全に使い切ってから地方自治体の指示に従って廃棄してください。



ご注意

## 応急処置：

- 皮膚に付着した場合には直ちに拭き取り、石けんでよく洗ってください。かゆみや炎症などの症状がでた場合は、直ちに医師の診断を受けてください。• 目に入った場合にはこすらずに(コンタクトレンズをはずし)水で15分以上洗い、医師の診断を受けてください。• 調飲したときは水で口の中をよく洗い、この製品を持参の上、医師の診断を受けてください。

### 品質表示

種類：水性形接着剤  
成分：アクリル酸共重合樹脂(33%)、無機物、水



容器  
キャップ

NET. 185ml  
(250g)

品名：メガパワー ストロング250  
品番：DMS-250

万一品質に不都合がありましたら、お求めの月日、  
店名をご記入の上、下記宛にお送りください。お取  
り替えいたします。それ以外の責はご容赦願います。

輸入発売元：

ヘンケルジャパン株式会社

〒235-0017 横浜市磯子区新磯子町27-7  
TEL. 045-758-1711

ホームページ <http://www.henke-ac.jp>



4

Made in UK