

## EA934KF-5

(強力接着剤)

- 水性形接着剤(VOC対策品)
- アクリル酸共重合樹脂(33%)、無機物、水
- 色 白色
- ネジ、釘が使用できない箇所への接着。
- 重い材料でも仮止めの入らない優れた初期保持力(約35kg/cm<sup>2</sup>)
  
- 接着できるもの  
木、コンクリート、タイル、レンガ、石膏ボード、硬質断熱ボード、  
カーペット、コルク、発泡スチロール、プラスチック、金属。  
(両面もしくは片面が吸込みのある材質であれば接着可能)
- 接着できないもの  
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコン樹脂、ガラス、  
ゴム、ビニール壁紙  
(吸込みのない材料(金属・プラスチック)同士の接着はできません。)
- 耐寒耐熱温度 -20℃~70℃
- 容量 190mL(250g)
  
- 圧着後の位置調整は約5分間可能です。
- 最終硬化は24~48時間かかります。