

EA934SB-2~-5  
(木材補修粘土パテ)

○ 容量 20g

### ◆ 特 長

- 5分硬化型 [気温20℃の場合]
- 耐熱・耐水・耐薬品
- エポキシ樹脂系
- 切削・塗装可能 [硬化後]
- 接着性ねんどパテ
- 調色可能 [ねんどパテどうし]

### ◆ 用 途

修補ズキめ埋穴の品製木・部木の外内屋

- 柱 ●床 ●階段 ●フローリング ●家具 ●ドア ●木製置物
- 木とコンクリート ●タイル ●金属 ●硬質塩ビ等の接着

下記のものには使用出来ません

- シリコーン樹脂 ●ゴム ●ナイロン ●ポリエチレン
- ポリプロピレン ●浴槽 ●水槽 ●池 ●その他やわらかい物

### ◆ 使用 方法

- 1 補修する面のホコリ・ゴミ・サビ・油等の汚れをよく落とし、下地を整え、補修箇所の周囲にマスキングテープを貼ります。
- 2 手荒れ防止手袋を着用します。
- 3 保護フィルムをはがし、必要量を切り取ります。
- 4 3分以内(気温20℃)で、穴埋め及び荒成型を終らせます。硬化開始後から完全硬化迄の間は、カッターナイフ等で削って形を整える事が出来ます。
- 5 最終仕上げのヤスリがけ及び塗装は24時間(20℃)たってから行って下さい。

※パテがやわらかいうちに、表面をぬらしたへうでならずときれいに仕上がります。

※使用後は保護フィルムに巻いて保管して下さい。

※5℃以下の気温及び練り合わせが不十分な時は、硬化時間が長くなります。

※硬化中は多少の熱が発生します。

※廃棄する場合は、硬化させた後、不燃物として処分して下さい。

本品は、使用方法・使用条件によって思わぬ損傷及び失敗が生じることがありますので、ご使用前に目的の用途に適するか、どうかご確認下さい。

### ⚠ 取扱 上の注意

- 体質によってかぶれが生じる事があるので、硬化前に皮フに付かないようにする。ついた時には、塗料うすめ液でふき取り、石ケンと水でよく洗い落とす。かぶれなどアレルギー症状が出たら本品パッケージを持参のうえ、医師の診察を受け、以後は使用しないこと。
- 使用中は手荒れ防止手袋を着用する。
- 使用後は、必ず石鹸と水で手を洗うこと。
- 使用中・使用後はじゅうぶんに換気をする。
- 他の所へ付着しないように、気をつける。
- 幼児の手の届かない、直射日光の当たらない涼しい所で保管する。

種 類	化学反応形接着剤
成 分	エポキシ樹脂・硬化剤・顔料
正 味 量	20g