

EA934WB-2A

(5分間エポキシ接着剤)

○ 2液式エポキシ接着剤

○ 用途 金属、ガラス、石、セラミック、木材、硬質プラスチック等

○ 養生による縮みがなく、ほとんどの化学薬品にも強い。

(比較表)

	EA934WB-2A
色	透明
粘度	7000Pa・S
比重	1.10g/cm ³
容量	24ml
混合比率	1:1
ホットライフ(使用可能時間)	3~4分
耐温度範囲(24時間後)	-35°C~80°C
引っ張り強度(N/mm ²)	
15分後	1
1時間後	10
3日後	22