



//ONE BRAND //ONE SOURCE //ONE SYSTEM

TT-305

各5個入

Cap & Grommet Set

**キャップ
グロメット
セット**


※商品が変わる
場合がございます。

製品についてのお問い合わせ
株式会社 チップトップジャパン
本社 〒452-0821 名古屋市中区上小田井2-338 TEL:052-502-3500




4 515451 034543

N2-P 窒素用 キャップシルバー




重さ:0.5g A=10.6mm・B=9.2mm・H=11mm
材質:クロームメッキ仕様 プラスチック

1-14 グロメット
PCバルブ用




PC-3-4-5-13-14-15-16-17-18
A=7.5mm・B=11.3mm・C=14.0mm・H=5.5mm

1-16 外 グロメット
PCバルブ用




PC-19-20-21
A=7.5mm・B=11.3mm・C=16mm・H=6.0mm

2-14 外 グロメット
PCバルブ用




PC-2-8-23-24
A=8.0mm・B=14.0mm・H=3.2mm

VC-15B キャップブラック




重さ:3.0g A=10.6mm・B=9.4mm・H=11mm
材質:真鍮製

VC-17 バルブキャップシルバー




重さ:0.5g A=10.6mm・B=9.2mm・H=13.5mm
材質:クロームメッキ仕様

1-16 中 グロメット
PCバルブ用



PC-19-20-21
A=7.3mm・B=16.0mm・H=4.0mm

2-14 中 グロメット
PCバルブ用




PC-2-23
A=7.5mm・B=11.3mm・C=14mm・H=5.5mm

VC-19 キャップブラック




重さ:3.0g A=12mm・H=16.8mm
材質:外アルミ・内プラスチック

3-14 中 グロメット
PCバルブ用




PC-2-23
A=7.5mm・B=10.0mm・C=14mm・H=5.5mm

4-11 グロメット
PCバルブ用




PC-6-7-10-11-12
A=5.6mm・B=9.5mm・H=2.5mm

5-17 外 グロメット
PCバルブ用




PC-1-9-22-25
A=10.1mm・B=11.3mm・C=16.5mm・H=7.4mm

C-1HT
バルブコア
No.9200
耐熱仕様




H=20.0mm
順バッキン材質:テフロン
適正締付トルク:0.36Nm

VC-15 バルブキャップシルバー




重さ:3.0g A=10.6mm・B=9.4mm・H=11mm
材質:真鍮製 クロームメッキ仕様

3-18 外 グロメット
PCバルブ用



PC-9-25
A=10.1mm・B=17.5mm・H=3.0mm

5-17 中 グロメット
PCバルブ用



PC-1-22
A=6.5mm・B=17.0mm・H=2.5mm

90×175