

多用途接着剤

品番	色	
EA935A-6	白	
EA935A-7	灰	廃番
EA935A-8	黒	廃番

- シリコン成分・イソシアン酸フリー
- 金属・プラスチック・コンクリート・木材などの接着に
- カートリッジガンを使用して手軽に使用できます

<仕様>

- 可使時間…約10分
- 完全硬化時間…24時間(3mm厚)
- 使用温度範囲…+5℃～+35℃
- 耐熱温度…-40℃～+80℃
(瞬間的には+120℃)
- 引張強度…2.2N/mm²
- 硬度(ショアA)…58
- 有効期限…12ヶ月(未開封の場合)
- 内容量…310ml
- 重量…520g
- サイズ…φ50mm×325mm

※上記以外に、大理石、石材、セラミック、石膏、MDFボード、木材、プラスターボードにも使用可能

※ ポリプロピレン、ポリエチレン、PTFEには使用不可



垂直面への接着に適しています

ご使用の際は塗布面の油分やグリス類、ほこり等の付着がないか確認し、付着があれば綺麗に拭き取り、表面を乾燥させてからご使用下さい。