

# EA935B

## EA935B-1

(合成ゴム系接着剤)

| 品番       | 内容量   |
|----------|-------|
| EA935B   | 170ml |
| EA935B-1 | 1kg   |



### <仕様>

- ・クロロブレンゴム系溶剤形
  - ・色調 淡黄色
  - ・塗布量の目安(片面あたり)  
130g～160g/m<sup>2</sup>
  - ・はり合わせ時間の目安
- | 冬 (5°C) | 春・夏・秋 (20°C) |
|---------|--------------|
| 5～10分   | 5～15分        |
- ・不揮発分 30.0%
  - ・密度 0.86g/cm<sup>3</sup> (23°C)
  - ・接着強さ 4kN/m以上(剥離)

| 成分  | アセトン   | ノルマルヘキサン | 酢酸イソプロピル |
|-----|--------|----------|----------|
| 含有量 | 15～25% | 5～15%    | 5～15%    |

### <用途・特徴>

- ・合成ゴム・皮革・金属板・布・木・陶磁器・プラスチックの強力接着に
- ・耐衝撃性に優れています。
- ・仮止め不要
- ・速乾性

### <使用法>

- ①接着面のゴミ・サビ・油、および塗料を落とし、よく乾燥させてください。  
※木材の凹凸やカンナなどで平滑にし、金属面のサビは紙やすりなどで研磨して落としてください。
- ②刷毛やヘラなどで接着する両面に均一に塗布してください。  
※吸い込みの多いコンクリートやPC板などの材質には、2度塗りをするか、やや多めに塗布してください。
- ③塗布後、はり合わせの時間を目安に正確な位置にはり合わせて、ハンドローラー、またはゴムハンマーでよく圧着してください。  
※はり合わせたものはすぐに使用できますが、接着強さを必要とする場合は24時間養生させてください。

### <警告>

- ・火気厳禁
- ・引火性あり
- ・有毒性あり