

## EA935B-10 (合成ゴム系接着剤)



### ●仕様

- ・ニトリルゴム系溶剤形
- ・内容量 170ml
- ・色調 淡黄色
- ・塗布量の目安 130g~160g/m<sup>2</sup>(片面あたり)
- ・はり合わせ時間の目安

冬 (5℃)	春・秋 (20℃)	夏 (30℃)
5~10分	5~15分	5~20分

成分	メチルエチルケトン
含有量	65~75%

### ●用途

- ・工業用途での軟質塩化ビニル、硬質プラスチック、合成ゴム、金属の接着  
※ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂には接着しません。

### ●特長

- ・耐油性があるので、油にさらされやすい自動車・車両・機械類への軟質塩化ビニル・合成ゴム部品・ネームプレートの接着に適しています。
- ・速乾性

### ●使用法

- ①接着面のゴミ・サビ・油、および塗料を落とし、よく乾燥させてください。  
※ゴムの接着面は紙ヤスリで研磨する。
- ②刷毛やヘラなどで接着する両面に均一に塗布する。  
※吸い込みの多い材質には2℃塗りをするか、やや多めに塗布する。
- ③塗布後、はり合わせ時間を目安に、正確な位置にはり合わせてハンドローラー、またはゴムハンマーでよく圧着してください。  
※はり合わせたものはすぐに使用できますが、接着強さを必要とする場合は24時間養生させてください。