

**EA935B-2**  
(ウレタン系強力接着剤)

1. 性状

外觀	無色透明粘ちょう液体
粘度(25℃)	9.400CPS
比重(25℃)	0.88
不揮発分	20%

2. 接着力

オープンタイム	5min.
養生時間	25℃ × 72hr.

2-1. せん断接着力(引張り速度 10mm/min.) (kg/cm<sup>2</sup>)

硬PVC	-	硬PVC	※30.0
ABS	-	ABS	※30.5
ポリカーボネート	-	ポリカーボネート	42.0
エポキシガラス	-	エポキシガラス	15.4
ベークライト	-	ベークライト	11.3
ポリエステル	-	ポリエステル	17.4
スチロール	-	スチロール	15.0
ポリアセタール	-	ポリアセタール	5.1
鋼	-	鋼	7.5
アルミ	-	アルミ	10.5

2-2. T型剝離接着力(引張り速度 500mm/min.) (kg/25mm)

軟PVC	-	軟PVC	※36.5
NBR	-	NBR	1.7
NR	-	NR	1.7
ウレタンR	-	ウレタンR	14.4

※…材料破壊

試験条件はJIS K6850および6854に準ずる