

建築内装用ボンド	内容量
EA935KB-11	170ml
EA935KB-12	1kg
EA935KB-12A	3kg

※ ~~EA935KB-12~~ ~~EA935KB-12A~~ は取扱中止商品です。



●仕様

- ・クロロプレンゴム系溶剤形
- ・色調 淡黄色
- ・塗布量の目安 130g~160g/m²(片面あたり)
- ・はり合わせ時間の目安

冬 (5℃)	春・秋 (20℃)	夏 (30℃)
10~20分	10~30分	5~45分

成分	アセトン	酢酸エチル
含有量	5~15%	10~20%

●用途

- ・内装工事・家具・建具用
- ・初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着
 ※軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコン樹脂、フッ素樹脂には接着しません。

●特徴

- ・速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。

●使用法

- ①接着面のゴミ・サビ・油、および塗料を落とし、よく乾燥させてください。
 ※木材の凹凸はカンナなどで平滑にし、金属面のサビは紙ヤスリなどで研磨して落としてください。
- ②刷毛やヘラなどで接着する両面に均一に塗布してください。
 ※吸い込みの多いコンクリートやPC板などの材質には2度塗りをするか、やや多めに塗布してください。
- ③塗布後、はり合わせ時間を目安に、正確な位置にはり合わせてハンドローラー、またはゴムハンマーでよく圧着してください。
 ※はり合わせたものはすぐに使用できますが、接着強さを必要とする場合は24時間養生させてください。