

EA935KC、KC-1、KC-1A コンクリートボンド

品番	内容量
EA935KC	1kg
EA935KC-1	170ml
EA935KC-1A	3kg

(廃番)

- 釘不要
- 高粘度
- 初期接着強
- 発泡スチロールOK
- 貼りあわせ可能時間
0～5分
- 酢酸ビニル樹脂系溶剤形
- カラー 灰色



<用途>

- コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に
- モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着
- 吸音テックス・ハードボード・石膏ボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着
- 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着

- * 軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、合成ゴムには接着しません
- * 耐水性を必要とする場所での使用は不適です

<使用法>

- * 接着面のゴミ・サビ・油、及び塗料を落とし、よく乾燥させる
- * 下地面のバリや不陸を取り除き、できるだけ平滑にする
- 1. ヘラやコテなどで接着する片面に、やや厚めに塗布する
 - * 強い接着力を必要とするものやノンスリップ、木れんが、胴縁の場合は全面に塗布する
 - * 吸音板・ボード類などの軽量物の接着には、線状又は点状に塗布する
- 2. すぐにすり合わせるように押し付けて、はり合わせる
- 3. はり合わせ後、必要に応じて粘着テープやヒモなどで仮止めし、24時間以上静置する

警告

引火性の固体です
有機溶剤中毒の恐れがあります
使用後も溶剤臭がなくなるまで換気して下さい

注意事項

本品は皮膚に付着したり蒸気を吸入すると、かぶれ、中毒やその他の健康障害を起す恐れがあります。注意事項を守って取り扱って下さい。

1. 所定の用途以外には使用しないで下さい
2. 作業場所には、局所排気装置を設ける
3. 取り扱い中は皮膚に触れないように注意し、保護具を着用する
4. 取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行う
5. 皮膚に付着した場合は速やかに拭き取り、石鹼と水でよく洗い落とす
痛みや外観に変化がある場合には医師の診察を受ける
6. 蒸気等を吸い気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする
必要に応じ医師の診察を受ける
7. 眼に入った場合は多量の水で洗い、必要に応じ医師の診察を受ける
8. 保管条件:40℃以下。使用后密封。