

EA935KF-2
EA935KF-2A

内容量

170ml

1kg

<仕様>

- ・SBR系溶剤形
- ・成分 アセトン含有量5%未満
- ・不揮発分 40%
- ・密度 $0.85\text{g}/\text{cm}^3$ (23°C)
- ・接着強さ 4kN/m以上
- ・色調 透明
- ・付属品(KF-2のみ) ヘラ、ノズル各1個
- ・第四類第一石油類 危険等級Ⅱ 合成ゴム系接着剤
- ・塗布量の目安(片面あたり)
150g~200g/m² (通常面)
200g~250g/m² (多孔質面)

・はり合わせ時間の目安

冬 (5°C)	春・夏・秋 (20°C~30°C)
5~10分	5~20分



<用途>

- ・ゴム、皮、ウレタンフォーム、各種繊維、紙などの軟質材の風合いを生かす接着に適しています。
※軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂には接着しません。

<特徴>

- ・速乾性
- ・仮止め不要
- ・多用途

<使用法>

- ① 接着面のゴミ、サビ、油および塗料を落とし、よく乾燥させてください。
※木材の凹凸はカンナなどで平滑にし、金属面のサビは紙ヤスリなどで研磨して落としてください。
- ② 刷毛やヘラなどで接着する両面に均一に塗布してください。
※吸い込みの多いコンクリートやPC板などの材質には2度塗りをするか、やや多めに塗布してください。
- ③ 塗布後、はり合わせ時間を目安に、正確な位置にはり合わせてハンドローラー、またはゴムハンマーでよく圧着してください。
※はり合わせたものはすぐに使用できますが、接着強さを必要とする場合は24時間養生させてください。

<警告>

- ・火気厳禁
- ・引火性あり
- ・有毒性あり